

## PAVOY Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Buche-Multiplex geölt in Buche, 4-Fußgestell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau

Artikelnummer: 524148



## PAVOY Werkbank

Werkbank



- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm
- Plattenstärke 40 mm
- Tischplatte aus Buche-Multiplex geölt in Buche
- 4-Fußgestell
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
- 10 Jahre Garantie

### Technische Details













Möbeltyp	Tisch	Oberfläche Platte	geölt
Tischtyp	Werkbank	Farbe Platte	Buche
Höhe	900 mm	Gestellform	4-Fußgestell
Breite	1500 mm	Material Gestell	Stahl




Tiefe	700 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Stärke Platte	40 mm	Farbe Gestell	lichtgrau
elektrisch leitend	nein	fahrbar	nein
Werkbank Ausstattung	keine	Garantie	10 Jahre
Material Platte	Buche-Multiplex	Gewicht	47 kg

## Zubehör

524196		Abrolleiste für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 1500 mm
532190		Zinkblechbelag für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 1500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
195715		Parallelschraubstock, Backenbreite 120 mm, Spannweite 120 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
203167		Etagenwagen, Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform aus Holz mit Abrutschwinkel (überstehend), Plattform gerade, Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
323258		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in blau

656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
766452		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 620 - 890 mm, Gestell aus Stahl in schwarz
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau