

## VARIOfit Reifenkarre

Traglast 200 kg, Für Reifen Ø 540 - 820 mm, manuell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge, 2 Stützräder, Stützräder mit abrutschsicherem Pedal

Artikelnummer: 531469



VARIOfit

12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Reifenkarre

### mit 2 Stützrädern

Reifenkarre





- Für Aufnahme, Transport und Abstellung von kompletten Reifenstapeln
- Traglast 200 kg
- Für Reifen Ø 540 - 820 mm
- Höhe x Breite 1600 x 705 mm
- manuell
- Ladungssicherung durch Hebelsystem mit Offenhalte- / Klemmfunktion
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Kugellager
- 2 Stützräder, Stützräder mit abrutschsicherem Pedal

- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Kugellager
Karrentyp	Reifenkarre	Durchmesser Rad	250 mm
geeignet für (Anwendung)	komplette Reifenstapel	Stützrad	2 Stützräder
Traglast	200 kg	Sicherheitsgriff	nein
für Raddurchmesser	540-820 mm	Griff	Schiebebügel
Material Verarbeitung	verschweißt	Rad Ausstattung	Stützräder mit abrutschsicherem Pedal
Material	Stahl	Höhe	1600 mm
klappbar	nein	Breite	705 mm
Ladungssicherung	Hebelsystem	Oberfläche	pulverbeschichtet
Kippfunktion	manuell	Farbe	enzianblau // RAL5010
Treppenkufen	nein	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Luft	Garantie	12 Jahre
Material Felge	Stahlblech	Gewicht	26 kg

## Dazu passt auch ...

210654		Reifenregal, Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Feldlast 450 kg / Fachlast 150 kg, 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
507325		Rangier-Wagenheber, Hublast 3000 kg, Hubbereich 395 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl inammerschlagblau