

Hubtische Mit Einfachscher

- Nutzhub bis 1600 mm
- Preise für Standardausführung



Verladetisch mit Geländer oder Sonderausführungen bitte anfragen.

Hubtische Mit Doppelschere

- Nutzhub bis 2600 mm
- Preise für Standardausführung



Traglast kg	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Plattform mm	Hubzeit	kW		
1000	800	180	1250 x 800	17 sec.	1,1	138008	---
			1400 x 1000	17 sec.	1,1	138019	---
	1000	200	1500 x 800	14 sec.	2,3	138041	---
			1700 x 1000	14 sec.	2,3	138052	---
	1300	200	2000 x 1000	18 sec.	2,3	138063	---
			2300 x 1250	18 sec.	2,3	138074	---
1600	220	2500 x 1000	30 sec.	2,3	138085	---	
		3000 x 2000	34 sec.	2,9	138096	---	
2000	800	200	1250 x 800	17 sec.	2,3	138981	---
			1400 x 1000	17 sec.	2,3	138992	---
	1000	230	1500 x 800	27 sec.	2,3	139011	---
			1700 x 1000	27 sec.	2,3	139022	---
	1300	260	2000 x 1000	21 sec.	2,9	139033	---
			2300 x 1250	21 sec.	2,9	139044	---
1600	300	2500 x 1000	34 sec.	2,9	139146	---	
		3000 x 2000	34 sec.	2,9	139157	---	
3000	800	280	1250 x 800	24 sec.	2,3	139168	---
			1400 x 1000	24 sec.	2,3	139179	---
	1000	280	1500 x 800	27 sec.	2,3	139204	---
			1700 x 1000	27 sec.	2,3	139215	---
	1300	280	2000 x 1000	25 sec.	2,9	139226	---
			2300 x 1250	25 sec.	2,9	139237	---
1600	350	2500 x 1000	34 sec.	2,9	139248	---	
		3000 x 2000	34 sec.	2,9	139259	---	
4000	800	310	1400 x 800	32 sec.	2,3*	139736	---
			1400 x 1000	32 sec.	2,3*	139747	---
	1000	350	1700 x 800	28 sec.	2,9*	139758	---
			1700 x 1000	28 sec.	2,9*	139769	---
	1300	350	2000 x 1000	28 sec.	4,4	139791	---
			2000 x 1250	28 sec.	4,4	139805	---
2000 x 1000			28 sec.	4,4	139816	---	
2300 x 1250			28 sec.	4,4	139827	---	
1600	410	2500 x 1000	38 sec.	4,4	139838	---	
		2500 x 1250	38 sec.	4,4	139849	---	
5000	800	310	1400 x 800	32 sec.	2,3*	139893	---
			1400 x 1000	32 sec.	2,3*	139907	---
	1000	350	1700 x 800	28 sec.	2,9*	139918	---
			1700 x 1000	28 sec.	2,9*	139929	---
	1300	350	2000 x 1000	28 sec.	4,4	139951	---
			2000 x 1250	28 sec.	4,4	139962	---
2300 x 1000			28 sec.	4,4	139973	---	
2300 x 1250			28 sec.	4,4	139984	---	
1600	410	2500 x 1000	38 sec.	4,4	139995	---	
		2500 x 1250	38 sec.	4,4	140021	---	
		2500 x 1600	38 sec.	4,4	140382	---	
		3000 x 2000	38 sec.	4,4	140393	---	

* Aggregat außerhalb des Hubtisches angeordnet

Traglast kg	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Plattform mm	Hubzeit	kW		
1000	1600	350	1250 x 800	21 sec.	2,3	140407	---
	2000	400	1500 x 800	26 sec.	2,3	140418	---
	2600	450	2000 x 1000	37 sec.	2,3	140429	---
2000	1600	400	1250 x 800	30 sec.	2,9*	140451	---
	2000	450	1500 x 800	35 sec.	2,9*	140462	---
	2600	500	2000 x 1000	48 sec.	2,9*	140597	---
3000	1600	450	1250 x 800	43 sec.	2,9*	140611	---
	1800	500	1500 x 800	50 sec.	2,9*	140622	---
4000	1600	500	1250 x 800	40 sec.	4,4*	140633	---
			1250 x 800	40 sec.	4,4*	140644	---
	1800	550	1700 x 800	45 sec.	4,4*	141013	---
5000	1600	550	2000 x 1000	45 sec.	4,4*	141024	---
			1400 x 800	40 sec.	5,5*	141035	---
1800	600	1700 x 800	45 sec.	5,5*	141046	---	
		2000 x 1000	45 sec.	5,5*	141057	---	

* Aggregat außerhalb des Hubtisches angeordnet