



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 32900 Beistellwagen



Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 offene Rahmen, ohne Platte. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	200
Ladeflächenlänge (mm)	605
Ladeflächenbreite (mm)	405
Etagenhöhen (mm)	197, 652, 1152
Tragkraft Etage (kg)	50
Gesamtlänge (mm)	821
Gesamtbreite (mm)	455
Gesamthöhe (mm)	1178
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Ausführung	offene Rahmen
Gewicht (kg)	22
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976011356