

## Nr. 84 Kurzkloben mit festen Seitenblechen

mit unverlierbarem Seilverschluss. Eingebaut sind galvanisch verzinkte Seilrollen mit Wälzlagerung. Bleche kunststoffbeschichtet. Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	90	130	160	240
Rillengrund-Ø	65	108	138	214
für Drahtseil-Ø bis	10	14	14	16
Zugkraft max. bei Bodenzug in kg	3000	5000	16000	24000
Windzugkraft max. bei 180° Umlenkung in kg	1500	2500	8000	12000
Achslänge	100	132	172	110
Baulänge	173	227	300	430
Gewicht in kg ca.	1,70	3,70	6,40	19,00

## Nr. 86 Kurzkloben mit beweglichen Seitenblechen

Eingebaut sind galvanisch verzinkte Seilrollen mit Wälzlagerung, Seitenbleche mit Ösen kunststoffbeschichtet. Seilmontage erfolgt durch das Verdrehen der Seitenbleche. Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	105	140	174
Rillengrund-Ø	82	122	143
für Drahtseil-Ø bis	15	14	16
Zugkraft max. bei Bodenzug in kg	3000	6000	12000
Windzugkraft max. bei 180° Umlenkung in kg	1500	3000	6000
Achslänge	130	175	210
Baulänge	200	272	333
Gewicht in kg ca.	1,90	4,30	7,10

*Die angegebenen Zugkräfte bei Bodenzug dürfen nicht überschritten werden, auch nicht, wenn die gezogenen Baumstämme auf ein Hindernis auflaufen oder wenn die Seilwinde stärker ist als die Zugkraft der Kette. Es gilt für alle Kurzkloben ein Sicherheitsfaktor 2 gegen Bruch!!! Sämtliche Klapprollen/Kurzkloben dürfen nicht zum Heben verwendet werden. Bitte vor dem Einsatz die beiliegende Bedienungsanleitung durchlesen.*