

# PRODUKTDATENBLATT

## FTK38

**TOPLINE** ●●●


- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42



- Hohe Standzeit
- Leicht schneidend
- Hohe Schnittgeschwindigkeit

Leistungsstarke Freihandtrennscheibe für kraftvollen Schnitt bei höchster Standzeit. Eisen- und schwefelfrei.



Typenbezeichnung	FTK38
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	201102
GTIN	4011890005484
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,263 kg
Produktabmessung	230 x 3,0 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	3,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24U9BF1338
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890048559
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	6,575 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE