

PRODUKTDATENBLATT

VSK

TOPLINE ●●●

- Hoher Materialabtrag bei gleichzeitigem Oberflächenfinish
- Gute Lebensdauer
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen

Fächerschleifer mit Schleifgewebe-Vlieskombination.



Typenbezeichnung	VSK
Artikelbezeichnung 1	Vliesfächerschleifer
Artikel-Nr.	305333
GTIN	4011890079522
Inhaltsmenge	10
Inhalseinheit	Stück
Gewicht	0,163 kg
Produktabmessung	80 x 50 x 6,0
Durchmesser 1	80 mm
Breite	50 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Körnung Lamelle SU	A60
Körnung Lamelle Vlies	coarse
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Körnung Vlies / Körnung Lamelle	A60/coarse
maximale Drehzahl	8600 U/min
optimale Drehzahl	4300 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890119174
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	275 mm
Breite Verpackung	160 mm
Höhe Verpackung	123 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,630 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	IT