

**Artikelnummer:** 187306

**Kurzbeschreibung:** Ledbureaulamp Manhattan, architectenlamp, 400 lumen, levensduur 20.000 uur, chromokl.

**Langbeschreibung:** Ledbureaulamp Manhattan, architectenlamp, 400 lumen levensduur 20.000 uur: Met een lichtstroom van 400 lumen en een levensduur van 20.000 uur is de led-bureaulamp Manhattan een echte architectenlamp. De bureaulamp is uitgerust met een vervangbare ledlamp met fitting E27. U bevestigt de lamp met een robuuste metalen tafelklem met een spanwijdte van 5-50 mm. De lamp maakt indruk met een grote uitrekbaarheid tot 600 mm, is traploos verstelbaar en heeft een 360-° draaibare armatuurkop met een diameter van 166 mm/52 mm. De armlengte bedraagt 370 x 370 mm, de maximale hoogte 700 mm. De metalen led-bureaulamp werkt met 220 tot 240 V, heeft neutraal wit licht met 400 lumen en een levensduur van 20.000 uur. Meer details: klassieke architectenlamp uitgerust met een vervangbare ledlamp (fitting E27) bevestiging door robuuste tafelklem van metaal grote uitrekbaarheid, traploos verstelbaar armatuurkop is 360-° draaibaar lamp: meegeleverde ledlamp 5 watt, fitting E27 spanning: 220 - 240 V 5000 kelvin (neutraal wit) lichtstroom: 400 lumen max. lichtsterkte: 935 lux (lichtpunthoogte 400 mm vanaf tafelblad) led-levensduur: ca. 20.000 uur max. uitrekbaarheid: 600 mm max. hoogte: 700 mm armlengte: 370 mm x 370 mm tafelklem: spanwijdte 5-50 mm armatuurkop: a" 166 mm/a" 52 mm materiaal: metaal

