

Normzahnriemen Zoll-Teilung

Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.
Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Zahnriemen in Zollabmessungen, klassische Form mit trapezförmigen Zähnen.

Zöllig



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 184 513 00, Normzahnriemen, Tlg. H = 1/2", Breite 075, 609,6 mm

Teilung H = 1/2" (12,7 mm)

Standard-Breiten 075 (3/4" = 19,1 mm); 100 (1" = 25,4 mm); 150 (1 1/2" = 38,1 mm); 200 (2" = 50,8 mm)

Artikel-Nr. Breite 075	Artikel-Nr. Breite 100	Artikel-Nr. Breite 150	Artikel-Nr. Breite 200	Typ	Nennlänge Zoll	Nennlänge mm	Zähne- zahl
184 513 00	184 613 00	184 713 00	184 813 00	240 H	24	609,6	48
184 515 00	184 615 00	184 715 00	184 815 00	270 H	27	685,8	54
184 517 00	184 617 00	184 717 00	184 817 00	300 H	30	762	60
184 519 00	184 619 00	184 719 00	184 819 00	330 H	33	838,2	66
184 520 00	184 620 00	184 720 00	184 820 00	360 H	36	914,4	72
184 522 00	184 622 00	184 722 00	184 822 00	390 H	39	990,6	78
184 524 00	184 624 00	184 724 00	184 824 00	420 H	42	1066,8	84
184 525 00	184 625 00	184 725 00	184 825 00	450 H	45	1143	90
184 527 00	184 627 00	184 727 00	184 827 00	480 H	48	1219,2	96
184 529 00	184 629 00	184 729 00	184 829 00	510 H	51	1295,4	102
184 531 00	184 631 00	184 731 00	184 831 00	540 H	54	1371,6	108
184 533 00	184 633 00	184 733 00	184 833 00	570 H	57	1447,8	114
184 535 00	184 635 00	184 735 00	184 835 00	600 H	60	1524	120
184 537 00	184 637 00	184 737 00	184 837 00	630 H	63	1600,2	126
184 539 00	184 639 00	184 739 00	184 839 00	660 H	66	1676,4	132
184 541 00	184 641 00	184 741 00	184 841 00	700 H	70	1778	140
184 543 00	184 643 00	184 743 00	184 843 00	750 H	75	1905	150
184 545 00	184 645 00	184 745 00	184 845 00	800 H	80	2032	160
184 547 00	184 647 00	184 747 00	184 847 00	850 H	85	2159	170
184 550 00	184 650 00	184 750 00	184 850 00	900 H	90	2286	180
184 556 00	184 656 00	184 756 00	184 856 00	1000 H	100	2540	200
184 561 00	184 661 00	184 761 00	184 861 00	1100 H	110	2794	220
184 569 00	184 669 00	184 769 00	184 869 00	1250 H	125	3175	250
184 578 00	184 678 00	184 778 00	184 878 00	1400 H	140	3556	280
184 500 00	184 600 00	184 700 00	184 800 00	H	Meterware		

Die hier nicht aufgeführten Teilungen XH und XXH sind auf Anfrage lieferbar.

Meterware siehe Seite 202.

Leistungswerte auf www.maedler.de

Zulässige Riemenzugkräfte siehe Seite 146.