

LEUCHTMELDER, 22MM, RUND, METALL, HOCHGLANZ, WEISS, LINSE, GLATT, MIT HALTER, LED-MODUL, MIT INTEGRIERTER LED AC 230V, SCHRAUBANSCHLUSS



Abbildung ähnlich

Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Befehls- und Meldegeräte
Ausführung des Produkts	Leuchtmelder
Hersteller-Artikelnnummer	
<ul style="list-style-type: none"> • des mitgelieferten Melders 	3SU1051-6AA60-0AA0
Betätigungselement:	
Produktenerweiterung optional Leuchtmittel	Ja
Farbe	
<ul style="list-style-type: none"> • des Betätigungselements 	weiß
Material des Betätigungselements	Kunststoff
Form des Betätigungselements	rund
Außendurchmesser des Betätigungselements	29,45 mm
Frontring:	
Produktbestandteil Frontring	Nein
Halter:	
Material des Halters	Metall
Anzeige:	
Anzahl der LED Module	1

Allgemeine technische Daten:

Produktbestandteil <ul style="list-style-type: none">• Leuchtmittel	Ja
Isolationsspannung <ul style="list-style-type: none">• Bemessungswert	320 V
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	4 kV
Schutzart IP <ul style="list-style-type: none">• der Anschlussklemme	IP66, IP67, IP69(IP69K) IP20
Schutzart NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Verschmutzungsgrad	3
Schockfestigkeit <ul style="list-style-type: none">• gemäß IEC 60068-2-27	Sinushalbwelle 50g / 11 ms
Schwingfestigkeit <ul style="list-style-type: none">• gemäß IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
Betriebsmittelkennzeichen <ul style="list-style-type: none">• gemäß DIN EN 61346-2• gemäß DIN EN 81346-2	P P
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	20 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	20 %

Hilfsstromkreis:

Anzahl der Öffner <ul style="list-style-type: none">• für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer <ul style="list-style-type: none">• für Hilfskontakte	0
Anzahl der Wechsler <ul style="list-style-type: none">• für Hilfskontakte	0

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses <ul style="list-style-type: none">• der Module und Zubehör	Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment <ul style="list-style-type: none">• bei Schraubanschluss	0,8 ... 0,9 N·m

Leuchtmittel:

Art des Leuchtmittels	LED
Farbe des Leuchtmittels	weiß

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur <ul style="list-style-type: none">• während Betrieb• während Lagerung	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721	3K6, 3C3, 3S2, 3M6

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart	Frontplattenbefestigung
• der Module und Zubehör	Frontplattenbefestigung
Höhe	40 mm
Breite	30 mm
Form der Einbauöffnung	rund
Einbaudurchmesser	22 mm
Einbauhöhe	11,8 mm
Einbaubreite	29,5 mm
Einbautiefe	49,7 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU11566AA601AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU11566AA601AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU11566AA601AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU11566AA601AA0&lang=de



-P
230 V AC



letzte Änderung:

29.10.2015