



## Beschreibung:

Drychter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- kein Überfließen beim Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten
- kein Tropfen nach dem Herausnehmen
- Messskala zum genauen Dosieren
- zerlegbar für die Reinigung – und wieder in Sekunden zusammensetzbar
- mit Aufhängeöse
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- $w = \varnothing$  der Drychteröffnung = 140 mm
- $e = \varnothing$  des Einfüllstutzens = 15 mm
- Fassungsvermögen ca. 400 ml

## Informationen:

### Artikel

Artikelnummer	<b>959100</b>
GTIN	<b>4007228959093</b>
Zolltarif	<b>39241000</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>12</b>

Farbe	<b>rot</b>
Volumen in L	<b>0,40</b>
Gewicht (kg)	<b>0,06</b>
T x B x H (mm)	<b>140 x 140 x 167</b>

### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>12</b>
T x B x H (mm)	<b>480 x 280 x 210</b>

Bruttogewicht VE (kg)	<b>0,985</b>
-----------------------	--------------

### Palette

Anzahl an Kartons	<b>54</b>
Anzahl an Lagen	<b>9</b>
T x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,04</b>

Kartons pro Lage	<b>6</b>
Gewicht (kg)	<b>73,19</b>