

HSM SECURIO B35

4,5x30mm Öler

HSM®



Artikelnummer	19231110	Schnittgeschwindigkeit	80,00 mm/s
EAN Code	4026631047180	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320704
Schnittart	Partikelschnitt	Leistungsaufnahme des Motors	590,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	Spannung	230 V
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	3	Frequenz	50 Hz
Schnittbreite	4,50 mm	Tiefe	525,0 mm
Partikellänge	30,00 mm	Breite	618,0 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	21-22 Blatt	Höhe	870,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	24-26 Blatt	Gewicht	55,8 kg
Eingabebreite	400,0 mm	Farbe	weiss
Behälter-/Auffangvolumen	130,0 l		

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.