


VALUE 19"-Serverschrank 42 HE 2000x800x1000 mm

Artikelnummer	26.99.0820
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	26.99.0820
EAN (Einzelstück)	7611990133666



VALUE 19"-Serverschrank, schwarz, mit 42 HE

- Serverschrank in BxT 800x1000mm mit perforierten Türen vorne und hinten
- Zwei Paar 19"-Winkelprofile
- Alle Türen sind abschließbar mit Ein-Punkt-Verriegelung
- Schrank kommt mit 4 Rollen und 4 Justierfüßen
- Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit in das Schrank-Innere
- Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
- Schrank beinhaltet 3 feste Fachböden (49x72cm) und ein Paar vertikale Kabelkanäle
- Max. Traglast (verteilt): 800kg

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Standschrank
Lieferumfang	2 Paar 19"-Profile, 4 Nivellierfüsse, 4 Rollen, Erdungskabel, 3 Fachböden, 1 Paar vertikale Kabelmanager, Befestigungsmaterial
Serverschrank	ja
Höheneinheiten HE	42
Mit Sockel	nein

Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	2000 x 800 x 1000 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	850 mm
Schutzart IP	20
Front	Stahltür perforiert
Rückseite	Stahltür perforiert
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne u. hinten
Dach	Kabeleinführung möglich
Dach angehoben	nein
Bodenbereich	offen
Belüftung	passiv
Erdungsset montiert	nein
Justierfüsse	ja
Lüfter nachrüstbar	nein
Farbe (Schrankgestell)	schwarz
Farbe (Verkleidungsteile)	schwarz