

VARIOfit Kistenkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 225983



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Stapelkarre

Traglast 200 kg

Kistenkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät Transportkarre

Bereifung Vollgummi

Karrentyp	Kistenkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	200 kg	Rad-Ø	260 mm
Schaufelbreite	320 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufeltiefe	250 mm	Sicherheitsgriff	ja
Material	Stahl	Höhe	1105 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	570 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	12 Jahre
Farbe	anthrazitgrau // RAL7016	Griffe	ja
klappbar	nein	Gewicht	14,5 kg
Treppenkufen	nein		

Zubehör

202870		Tragholme für Stapelkarre, einhängbar, Aus Stahl
500327		Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff
521537		Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Vollgummi, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm