


Blume Förderanlagen Röllchenbahn



Tragrolle aus Stahl, Bahn Länge x Breite 3 m x 400 mm, Achsabstand 100 mm

Artikelnummer: 409794



Blume Förderanlagen Stahlröllchenbahn - Einzelelement

Gerade

Röllchenbahn















- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 48 mm
- Bahn Länge x Breite 3 m x 400 mm
- Breite 440 mm
- Achsabstand 100 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 600 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details




Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutbreite bis	600 mm
Bahntyp	Röllchenbahn	Fördergutlänge min.	300 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	100 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenhöhe	70 mm
Material Rolle	Stahl	Rahmenbreite	20 mm
Durchmesser Rolle	48 mm	Material Rahmen	Stahl
Bahnlänge	3 m	Rahmenoberfläche	verzinkt

ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil
Bahnbreite	400 mm	Gewicht	28 kg
Breite	440 mm		

Zubehör

126202		Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404327		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
405057		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
410137		Durchgang für Röllchenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 48 mm, Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm, Achsabstand 100 mm, mit Scharnieren und Handgriff
414499		Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m
414502		Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m
428609		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428664		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428711		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428755		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428799		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428835		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
510326		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
510329		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Dazu passt auch ...

505362		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz
520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm