

## PAVOY

### Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 400 kg, 4-voetonderstel, onderbouw 4 laden, 1 kast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 528765



### PAVOY Verrijdbare werkbank








Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 400 kg
- 4-voetonderstel
- onderbouw 4 laden, 1 kast
- links 4 laden
- rechts 1 kast
- laden hoogte 2x100 mm/2x200 mm
- draagvermogen per lade 20 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 80 %
- met greeplijst
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 10 jaar garantie


## Technische details

meubeltype	tafel	fronthoogte	200 mm	2 stuks
type tafel	werkbank	draagvermogen lade	20 kg	
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekbare lade	80 %	
hoogte	915 mm	uittrekrail lade	kogelgelagerd	
breedte	1090 mm	greep	greeplijst	
diepte	600 mm	materiaal plaat	multiplex	
dikte plaat	25 mm	kleur plaat	beuken	
draagvermogen	400 kg	materiaal onderstel	staal	
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak onderstel	m. poedercoating	
elektrisch geleidend	nee	kleur onderstel	lichtgrijs	
werkbank uitrusting	4 laden, 1 kast	oppervlak front	m. poedercoating	
onderbouwelementen links	4 laden	deuren aantal	1 stuks	
onderbouwelementen rechts	1 kast	verrijdbaar	ja	
laden aantal	4 stuks	garantie	10 jaar	
laden aantal x hoogte	2x100 mm/2x200 mm	gewicht	56 kg	
fronthoogte 100 mm	2 stuks			

## Gerelateerde Producten

100226		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100227		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100228		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100229		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100230		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100232		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
527857		Voor opsteken

## Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
--------	---	--

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
524705		vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig