

Röhrenlampe 20x85mm Æ, E14 24V 15W klar

Artikel-Nr. 40404



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	24 - 24 V
Lichtstrom:	90 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	20 mm
Gesamtlänge:	85 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Ja
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	625 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Röhrenlampe 20x85mm Æ Allgebrauchsglühlampe Röhrenform Gr.1 E14. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Lichtstromerhalt: 85%
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 09.06.2015 14:29:10

