


Mit Halterand

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
- Einfache Montage durch integrierten Rostrahmen
- Robuste Bauform
- Geeignet für Abdichtung durch Bodenbelag
- Beständig gegen Öle, Benzine und Diesel

- Bodenabläufe geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1
- Ohne Geruchsverschluss
- Für Anschluss an SML-Rohr geprüft gemäß DIN 19522/DIN EN 877



Technische Daten zum Artikel 5190.05.00

| Werkstoff | Nennweite | Klasse | Flanschausführung | Stutzenneigung | Aussparung | Beschreibung | Gewicht |
|------------------------|-----------|--------|-------------------|----------------|------------|--|---------|
| | | | | | [mm] | | |
| Gusseisen mit Anstrich | DN 100 | M 125 | Mit Halterand | 90° | 260 x 360 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Abflusswert: 4,0 l/s ■ Rost □ Lose eingelegt | 11,3 |