



N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN S275EAX08E



- ✓ Flex 1 Korbsystem: flexible Elemente im Ober- und Unterkorb und Rack Matic im Oberkorb für flexibles Beladen
- ✓ Gap Light: ein seitliches Licht zeigt Ihnen, dass der Reinigungsvorgang läuft.
- ✓ Vario Scharnier – Installieren Sie Ihren Geschirrspüler, wo Sie wollen.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:64 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):3:35 h
Geräuschwert:42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:B
Bauform:Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
Abmessungen des Gerätes:865 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1200 mm
Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:60 mm
Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:37.1 kg
Bruttogewicht:39.0 kg
Anschlusswert:2400 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:175.0 cm
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:165 cm
Länge Ablaufschlauch:190 cm
EAN-Nummer:4242004278504
Gerätetyp:Vollintegriert



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780B11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netz kabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788B100	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE
EINBAUSITUATIONEN
S275EAX08E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- GapLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)

- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE
EINBAUSITUATIONEN
S275EAX08E

Maßzeichnungen

Maße in mm



△ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm