

palette display

en polyéthylène/polypropylène,
hauteur x longueur x largeur 155 x
600 x 800 mm, force statique /
dynamique 2000 / 1000 kg,
soubassement 3 patins, tablette
supérieure ajourés

lot 2 pièce



Numéro d'article: 118524

Palettes display

palette display

- en polyéthylène/polypropylène
- hauteur x longueur x largeur 155 x 600 x 800 mm
- force statique / dynamique 2000 / 1000 kg
- force dans le rayonnage 500 kg
- préhension Sur tous les côtés
- largeur d'entrée côté longueur/largeur 600 / 550 mm
- soubassement 3 patins
- tablette supérieure ajourés
- résistance à la température de -20 °C à +50 °C
- poids 16 kg

Détails techniques

type d'emballage	palette	gerbable	oui
type de palette	palette display	soubassement	3 patins
matériau	polyéthylène/polypropylène	résistance à la température	-20 °C à +50 °C
recyclable	oui	Largeur d'entrée côté longueur	600 mm
hauteur	155 mm	Largeur d'entrée côté largeur	550 mm
longueur	600 mm	charge dynamique	1000 kg

largeur	800 mm	charge dans rayonnage	500 kg
capacité de charge statique	2000 kg	bordure de sécurité	non
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	emboîtable	non
revêtement extérieur	ajourés	Poids	16 kg

Cela s'adapte aussi ...

202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm