

## Krause

### escabeau grande hauteur à marches roulant

#### STABILO® Professional

accès à un côté, 14 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 3,3 m, estrade largeur x profondeur 500 x 450 mm, longueur de lisse 4,6 m, main courante double face, en aluminium

Numéro d'article: 139761



## Krause Escabeau industriel STABILO® Professional

### stockage peu encombrant

escabeau grande hauteur à marches roulant

- accès à un côté
- 14 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- hauteur 3,3 m, estrade largeur x profondeur 500 x 450 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 5,3 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 4,6 m
- application sûre grâce à main courante, entretoise, étrier de sécurité avec chaîne et protection contre l'écartement
- main courante double face
- entretoise largeur 1,25 m
- sabots antidérapants et 2 roulettes en extrémité de lisse
- pliage rapide pour un gain de place
- en aluminium

- À l'état posé, hauteur 4300 mm
- poids 30,5 kg
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	fonction rabattable	pliage rapide pour un gain de place
type d'échelle	escabeau grande hauteur à marches roulant	largeur entretoise	1,25 m
matériau	aluminium	roulant	oui
utilisation	à un côté	main courante	double face
longueur de longeron	4,6 m	équipement de sécurité échelle	main courante, entretoise, étrier de sécurité avec chaîne et protection contre l'écartement
hauteur	3,3 m	étrier de sécurité	oui
largeur d'estrade	500 mm	protection contre l'écartement	oui
profondeur d'estrade	450 mm	exécution échelle	à deux parties
hauteur de travail	5,3 m	bac	non
nombre de marches	14	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	soubassement	sabots antidérapants et 2 roulettes
profondeur des marches	80 mm	garantie	10 années
hauteur	4300 mm	Poids	30,5 kg
rabattable	oui		