

## Kappes

### chariot à outils

ToolTower® RasterPlan®

RasterPlan

KAPPES

hauteur x largeur x profondeur 1260 x 700 x 700 mm, 3 parois à plaques perforées p. extérieur, 2 parois à plaques perforées p. intérieur, 1 niveau avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 222918



## Kappes Centre d'outillage Tool-Tower ToolTower® RasterPlan®

### l'aide pratique dans le domaine des outils

chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 1260 x 700 x 700 mm
- 3 parois à plaques perforées p. extérieur, 2 parois à plaques perforées p. intérieur
- porte battante perforée
- 1 niveau avec tablette en acier
- verrouillable avec serrure à cylindre
- 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- structure en acier
- corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035

gris clair/RAL5010 bleu gentiane

- face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	type tablette/niveau	tablette en acier
type de chariot	chariot à outils	verrouillable	oui
hauteur	1260 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
largeur	700 mm	roulant	oui
profondeur	700 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
matériau	acier	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
équipement armoire	tablette, plaques perforées, porte	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
outils incl.	non	couleur du corps	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
nombre de plaques perforées exté	3 pièce	surface de corps	avec revêtement en plastique
nombre de plaques perforées inté	2 pièce	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
type de porte	porte battante perforée	surface de face avant	avec revêtement en plastique
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	Poids	77,51 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, lisse, en vieux rose
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante