

bac de rétention PE classic-line

pour fût 2 x 60 litres, volume de rétention 60 l, hauteur x largeur x profondeur 300 x 645 x 795 mm

Numéro d'article: 235719



bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 60 litres
- volume de rétention 60 l
- hauteur x largeur x profondeur 300 x 645 x 795 mm
- en polyéthylène en bleu
- bac s. caillebotis
- 5 années de garantie







Détails techniques

type de stockage de bac de rétention

profondeur 795 mm

produits dan			
type de bac de rétention	bac de rétention PE	matériau	polyéthylène
lieu de stockage	à l'abri	couleur	bleu
volume de rétention	60 l	équipement bac de rétention	aucun
capacité	fût 2 x 60 litres	soubassement	sans pieds
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	possibilité de passage au-dessous	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	garantie	5 années
hauteur	300 mm	Poids	5 kg
largeur	645 mm		

Cela s'adapte aussi ...

235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène