

Cascao Roue encastrable



force 130 kg, avec bandage polyamide, diamètre 80 mm, moyeu avec palier lisse en acier inoxydable, jante en polyamide

Numéro d'article: 243202



Roue encastrable

- force 130 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 80 mm
- moyeu avec palier lisse en acier inoxydable
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	palier lisse
modèle	Roue	frein	sans
charge	130 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	Poids	0,13 kg
Ø de roue	80 mm		

