

diabale de manutention

force 150 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 300 x 145 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris

Numéro d'article: 272228



diabale de manutention







- force 150 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 145 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1100 x 600 x 600 mm
- structure en tube d'acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris
- avec poignée étrier
- roues avec bandage air
- Ø de roue 260 mm
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabale de manutention	patins pour escaliers	non
type de diabale de manutention	diabale de manutention	pneumatique	air
charge	150 kg	Ø de roue	260 mm
largeur de pelle	300 mm	poignée de sécurité	non
profondeur de pelle	145 mm	hauteur	1100 mm
matériau	tube d'acier	largeur	600 mm
surface	finition peinture époxy	profondeur	600 mm

couleur	gris	garantie	5 années
rabattable	non	Poids	9,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

149734		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
227893		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 46, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm