

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, en polypropylène en rouge

lot 2 pièce

Numéro d'article: 509543



Bac gerbable norme Europe

pour charges lourdes

bac gerbable norme Europe












- hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 250 x 560 x 360 mm
- force 70 kg
- capacité de gerbage 700 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en rouge
- Parois pleines sans ouverture de prise, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

Détails techniques


type de récipient	bacs gerbables	finition paroi	sans ouverture de prise
norme européenne	oui	champ d'inscription	porte-étiquettes sur tous les

		côtés
capacité	50 l	soubassement plein
hauteur	270 mm	fond renforcé par rainures de renfort
longueur	600 mm	charge 70 kg
largeur	400 mm	capacité de gerbage 700 kg
hauteur intérieure	250 mm	couvercle en accessoires (non compris)
longueur intérieure	560 mm	convient pour aliments oui
largeur intérieure	360 mm	considération comme matière dang différents tissus, nous consulter
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r oui
recyclable	oui	dispositif de support poignées
gerbable	oui	couleur rouge
emboîtable	non	garantie 5 années
pliable	non	Poids 4,8 kg
structure de cloison	plein	

Accessoires

509423		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 80 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509424		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 100 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509425		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509426		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 180 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
509428		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite
509581		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm
509585		couvercle rabattable, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm
509587		Étiquette pour bac gerbable norme Europe, pour hauteur de récipient 210 mm, en blanc
509591		Visière, pour bac gerbable norme Europe 50 l
509596		Barre de transport, pour bac gerbable hauteur x largeur 175 x 400 mm
509597		plombs, pour bac gerbable

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
--------	---	---