

aimant permanent

force panneau / ronds 1500 / 600 kg,
manutention avec main avec
poignée, hauteur x longueur x
largeur 293 x 383 x 166 mm



Numéro d'article: 645935

Aimant de levage permanent

Soulever facilement les pièces en acier

aimant permanent

- force panneau / ronds 1500 / 600 kg
- manutention avec main avec poignée
- hauteur x longueur x largeur 293 x 383 x 166 mm
- volume de livraison : avec certificat de contrôle

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	hauteur	293 mm
type de moyen de levage	aimant	largeur	166 mm
type d'aimant	aimant permanent	longueur	383 mm
manipulation	main avec poignée	volume de livraison	certificat de contrôle
charge de panneau	1500 kg	Poids	73,5 kg
charge ronds	600 kg		

Cela s'adapte aussi ...

149420



palan manuel à chaîne, charge de traction 1500 kg, hauteur de levage 3 m,
nombre de brins 1

203282		chariot porte-panneaux, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1380 x 430 mm, utilisation à un côté, rehausse cadre d'appui, hauteur x longueur x largeur 1700 x 1380 x 880 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc plein
891217		ventouse de manutention, force verticale 60 kg, 2 ventouse(s) Ø 120 mm, corps en aluminium, volume de livraison kit de 2 dans une mallette