

## fetra diable pour caisses

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, pelle vissable et remplaçable, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 948278



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra Diabie pour caisses

### Force 200 kg



diabie pour caisses

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	patins pour escaliers	non
type de diable de manutention	diable pour caisses	pneumatique	air
charge	200 kg	roulement	roulement à rouleaux
largeur de pelle	320 mm	Diamètre de roue	260 mm
profondeur de pelle	250 mm	matériau de jante	plastique
fonction pelle	vissable/remplaçable	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	hauteur	1150 mm
matériau de finition	soudé	largeur	320 mm
surface	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	livraison	démonté
rabattable	non	Poids	11 kg

## Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal