



Product data sheet

Art nr.: B1330P Stalen steekwagen

Transportmiddelen



Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

Technische details:



| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 300 |
| Schepbreedte (mm) | 320 |
| Schepdiepte (mm) | 250 |
| Totale breedte (mm) | 580 |
| Totale diepte (mm) | 623 |
| Totale hoogte (mm) | 1300 |
| Wielen | Polyurethaan volmateriaal |
| Wielmaat (mm) | 260 x 85 |
| Gewicht (kg) | 15,7 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976131207 |