

Productinformatie

03 01 180

Kombitang

DIN ISO 5746



- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	03 01 180
EAN	4003773013242
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	216 g
Afmetingen	180 x 47 x 11 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,4 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 12,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm ²

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen