


Broszura informacyjna

38 95 200

Szczypce dla mechaników

DIN ISO 5745



- Duża wytrzymałość końcówek szczypiec na zginanie
- Półokrągłe, długie szczęki wygięte pod kątem 45°, odpowiednie do chwytania osłon świec zapłonowych oraz innych elementów okrągłych
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	38 95 200
EAN	4003773017233
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	207 g
Wymiary	200 x 55 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	73,0 mm
Szerokość główki (W3)	17,5 mm
Kąt główki	45 °

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

