

## Información sobre productos

# 70 01 140

### Alicate de corte diagonal

DIN ISO 5749



- La nueva generación del clásico de KNIPEX con características mejoradas
- Transmisión de la fuerza optimizada para un 20 % más de capacidad de corte que el modelo anterior
- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	70 01 140
EAN	4003773013419
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	126 g
Dimensiones	140 x 50 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,8 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

