

Informazione prodotto

83 10 020

Giratubi con ganasce a 90°

DIN 5234

- Forma svedese
- Con ganasce piegate a 90°
- Denti contrari al senso di rotazione
- Dentatura ulteriormente temperata ad induzione
- Impugnatura con profilo a doppia "T"
- Ghiera con dispositivo anticaduta
- Rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	83 10 020
EAN	4003773014201
Esecuzione	rossa, verniciata a polvere
Peso	2.600 g
Dimensioni	560 x 82 x 30 mm
Norma	DIN 5234
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Apertura	70 mm
Capacità per tubi (diametro)	Ø 2 3/4
Capacità per tubi (diametro)	Ø 70 mm
Per dadi apertura	70 mm
Diametro interno in pollici	Ø 2 Pollici

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

