

stellingopvangbak

opvangvolume 1000 l, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal gelakt in RAL7005 muisgrijs



Artikelnummer: 139961

Stellingbak

stellingopvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- opvangvolume 1000 l
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal gelakt in RAL7005 muisgrijs
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten








Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
type opvangbak	stellingopvangbak	materiaal rooster	staal
opslagplaats	onderdak	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	1000 l	onderbouw	vorkslaffen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak	onderrijdhoogte	100 mm

	ambtelijk toegelaten		
breedte	2650 mm	stapelbaar	nee
diepte	1300 mm	verrijdbaar	nee
materiaal	staal	kleur uitvoering	muisgrijs // RAL7005
oppervlak	gelakt	gewicht	226 kg
kleur	muisgrijs // RAL7005		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm