

Lacont

kast voor gevaarlijke stoffen

storeLAB SiS-FAS Typ 90/1550-1430
K

Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen, brandkamer getest type 90, hoogte x breedte x diepte 2315 x 1550 x 1430 mm, dubbele vleugel deur, stelvlak bodemopvangbak met rooster, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, binnenkant romp met coating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1007 narcissengeel

storeLAB



Artikelnummer: 144712

Lacont Vatenkast type 90 storeLAB SiS-FAS Typ 90/1550-1430 K

voor vaten en IBC

kast voor gevaarlijke stoffen

- voor opslag in de werkruimte
- Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen
- brandkamer getest type 90
- hoogte x breedte x diepte 2315 x 1550 x 1430 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1276 x 1450 x 1275 mm
- voor 4 x 200-liter-vat / 1 x IBC
- opslag staand
- constructie van staal, binnencorpus van HPL-platen





- dubbele vleugel deur
- goed afsluitbaar met cilinderslot
- met deurblokkering en binnenliggende noodontgrendeling
- deur sluit zelfstandig in geval van brand
- met aardingsklem
- stelvlak bodemopvangbak met rooster
- opvangvolume bodemopvangbak 1000 l
- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR
- ventilatie-aansluiting door fitting DN 80 op het kastdak
- onderbouw onderrijdsokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, binnenkant romp met coating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1007 narcissengeel
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, isolatie conform DIN 4102
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510



Technische details

meubeltype	kast	materiaal	staal
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	materiaal binnenelement	HPL-platen
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
opslagplaats	in de werkruimte	kleur binnenelement	lichtgrijs // RAL7035
geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve, brandbare stoffen	kleur voorkant	narcissengeel // RAL1007
hoogte	2315 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
binnenhoogte	1276 mm	oppervlak binnenelement	m. coating
breedte	1550 mm	oppervlak front	m. poedercoating
binnenbreedte	1450 mm	afsluitbaar	ja
diepte	1430 mm	sluitsysteem	cilinderslot
binnendiepte	1275 mm	type deur	dubbele vleugel deur
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met rooster	deur uitrusting	deurblokkering, binnenliggende noodontgrendeling
vloeropvangbak	ja	deur functie	sluit zelfstandig in geval van brand
opvangvolume vloeropvangbak	1000 l	onderbouw	onderrijdsokkel
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
capaciteit	4 x 200-liter-vat / 1 x IBC	certificering din-/en-normen	gebouwd conform EN 14470, deel 1, isolatie conform DIN 4102
veiligheidsuitrusting kast	aardingsklem	certificering trbs	aardingsklem conform de Duitse TRBS 2153 (vermijding van ontstekingsbronnen)
brandveiligheid	brandkamer getest type 90	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
ventilatieaansluiting kast	fitting DN 80 op het kastdak	gewicht	1620 kg
opslag	staand		

Gerelateerde Producten

144723		PE-element voor bodemopvangbak, voor kast voor gevaarlijke stoffen, voor kast breedte x diepte 1550 x 1430 mm
149136		opzetadapter voor ventilatiesysteem met filter voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage