

## Krause multifunctionele ladder

2 x 12 sporten met profiel, balklengte  
3,4 - 6,05 m, van aluminium

Artikelnummer: 184336



## Krause Multifunctionele reformladder

### Combineerbare staande en schuifladder, tweedelig

multifunctionele ladder


- trap beide zijden
- 2 x 12 sporten met profiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als ladder tot ca. 6,85 m / 4,65 m
- balklengte 3,4 - 6,05 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- dwarstraverse aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 14,5 kg

- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 10 jaar garantie



## Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	verrijdbaar	nee
laddertype	multifunctionele ladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	onderbouw	dwarstraverse
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	tweedelig
lengte paal	3,4-6,05 m	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
werkhoogte als aanlegladder	6,85 m	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte als ladder	4,65 m	veiligheidsbeugel	nee
sporten aantal	2 x 12	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met profiel	certificering	TÜV getest
diepte sport	30 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	14,5 kg

## Gerelateerde Producten

233631		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg, van aluminium
--------	--	---

## Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
505371		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood