

Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 80 x 200 liter vat, op chemiepallets 64 x 200 liter vat en op europallets 48 x 200 liter vat, opslag staand, hoogte x breedte x diepte 3080 x 6200 x 2930 mm, met schuifdeur, 1 niveaus met vloerrooster, van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw



Artikelnummer: 200346



Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen

voor staande vatenopslag op europallets

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

- voor maximaal 80 x 200 liter vat, op chemiepallets 64 x 200 liter vat en op europallets 48 x 200 liter vat, opslag staand
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- met natuurlijke ventilatie
- hoogte x breedte x diepte 3080 x 6200 x 2930 mm
- uitgerust met doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen voor de achterwand, hijsogen voor leeg transport
- met schuifdeur
- 1 niveaus met vloerrooster
- frame gelast
- van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw
- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage



- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	vloerrooster
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	bodemopvangbak aantal	4 stuks
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	opvangvolume vloeropvangbak	450 l
stellingveld	grondveld	stelling uitrusting	doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen, hijsogen
opslagplaats	buiten	type deur	schuifdeur
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	afsluitbaar	ja
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	materiaal	staal
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	materiaal verwerking	gelast
hoogte	3080 mm	oppervlak	verzinkt // gelakt
breedte	6200 mm	kleur	blauw // RAL 5015
diepte	2930 mm	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
capaciteit	80 x 200 liter vat	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
capaciteit vaten (max.)	80 x 200 liter vat	kleur standaard	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten op chemiepallet	64 x 200 liter vat	kleur traversen	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten op europallet	48 x 200 liter vat	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
opslag	staand	levering	voorgemonteerd
ventilatie kast	natuurlijk	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
gebruik	eenzijdig	gebruiksaanwijzing verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
opslagniveau's	2 stuks	gewicht	3900 kg
legborden / schappen aantal	1 stuks		

Dit past ook bij ...

148638



wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet

510903



pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm