

## ZARGES

### escabeau industriel

#### XLstep B

exécution NL national, accès double face, 2 x 5 aluminium strié (estrade incl.), longueur de lisse 1,36 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 219807



## ZARGES Escabeau industriel XLstep B

### Exécution NL

escabeau industriel

- exécution NL national
- accès double face
- 2 x 5 aluminium strié (estrade incl.)
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,36 m
- connexion marches/lisse riveté
- application sûre grâce à étrier de sécurité et protection contre l'écartement
- pieds plastiques antidérapants en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- posé hauteur x largeur 1240 x 500 mm
- poids 4,5 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau industriel	connexion d'échelons/de longeron	riveté
Variante nationale	exécution NL	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité et protection contre l'écartement
matériau	aluminium	étrier de sécurité	oui
utilisation	double face	protection contre l'écartement	oui
Longueur de lisse	1,36 m	bac	non
hauteur de travail	2,75 m	surface de longerons	anodisé
nombre de marches	2 x 5	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	aluminium strié	soubassement	pieds plastiques antidérapants
profondeur des marches	80 mm	norme	DIN EN 131 professional
hauteur	1240 mm	garantie	10 années
largeur	500 mm	Poids	4,5 kg
rabattable	oui		

## Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir