

## RAU

### werkbank

#### Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1250 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, geolied, draagvermogen 1250 kg, hoogteverstelling via geperforeerd onderstel, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 3 laden, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



# RAU.



Artikelnummer: 222232

## RAU In hoogte verstelbare werkbank Serie 8000

### met robuust werkblad

werkbank




- hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1250 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, geolied
- blad dikte x breedte x diepte 40 x 1250 x 700 mm
- draagvermogen 1250 kg
- hoogteverstelling via geperforeerd onderstel
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 3 laden
- rechts 3 laden
- laden hoogte 3x180 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 490 x 560 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst
- afsluitbaar met centrale vergrendeling

- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie


## Technische details






meubeltype	tafel	uittrekbare lade	90 %
type tafel	werkbank	uittrekrail lade	op wielen gelagerd met intrekfunctie
vorm onderstel	4-voetonderstel	afsluitbaar	ja
hoogte	840-1040 mm	greep	greeplijst
breedte	1250 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
diepte	700 mm	oppervlak plaat	geolied
dikte plaat	40 mm	kleur plaat	beuken
breedte plaat	1250 mm	materiaal onderstel	staal
diepte plaat	700 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	1250 kg	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak front	m. poedercoating
hoogteverstelling door	geperforeerd onderstel	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
werkbank uitrusting	3 laden	materiaal verwerking	gelast
onderbouwelementen rechts	3 laden	sluitsysteem	centrale vergrendeling
laden aantal	3 stuks	verrijdbaar	nee
laden aantal x hoogte	3x180 mm	levering	voorgemonteerd
nuttige breedte lade	490 mm	garantie	5 jaar
nuttige diepte lade	560 mm	gewicht	95,19 kg
draagvermogen lade	100 kg		

## Gerelateerde Producten

222284		indelingsset voor lade, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 180 - 360 mm, in wit
222286		bak voor lade, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, in zwart
222287		antislipmat voor werkbank, breedte x diepte 490 x 560 mm, in zwart

## Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
--------	---	--

221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm