

## META

### rayonnage à palettes - rayonnage départ MULTIPAL

hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2870 x 1100 mm, charge max. par tablette 1550 kg, 3 niveaux avec traverses, 12 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 500 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 223677



Das Lagersystem



## META Ray. à palettes MULTIPAL

### Rayonnage de départ

rayonnage à palettes - rayonnage départ

- hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2870 x 1100 mm
- charge maximale par élément 4650 kg
- charge max. par tablette 1550 kg
- largeur x profondeur compartiment 2700 x 1100 mm
- 3 niveaux avec traverses
- 12 emplacements (lisse incl.)


- entreposage longitudinal
- force par palette 500 kg
- grande stabilité grâce aux profilés en caisson fermés
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)

## Détails techniques

|                             |                      |                                  |   |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble              | rayonnage            | type de soubassement             | traverses   |
| type de rayonnage           | rayonnage à palettes | stabilité des tablettes / niveau | profilés en caisson fermés  |
| champ de rayonnage          | rayonnage départ     | hauteur de compartiment          | 900 mm  |
| matériau                    | acier                | largeur de compartiment          | 2700 mm   |
| hauteur                     | 3300 mm              | profondeur de compartiment       | 1100 mm   |
| largeur                     | 2870 mm              | surface de montant               | galvanisé   |
| profondeur                  | 1100 mm              | surface de traverses             | finition peinture époxy   |
| charge maxi par tablette    | 1550 kg              | couleur traverse                 | orangé rouge // RAL2001   |
| charge maxi par élément     | 4650 kg              | exécution couleur                | orangé rouge/galvanisé // RAL2001   |
| emplacement                 | 12 pièce             | volume de livraison              | rayonnage de base avec 2 échelles avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre         |
| niveaux de stockage         | 4 pièce              | livraison                        | démonté   |
| entreposage                 | longitudinal         | conseil d'utilisation charge max | des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément |
| utilisation                 | unilatéral           | certification RAL-RG             | RAL-RG 614/1 (21)   |
| nombre de tablettes/niveaux | 3 pièce              | Poids                            | 122,78 kg   |





## Accessoires

162140



rayonnage à palettes - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3300 x 2785 x 1100 mm, charge max. par tablette 1550 kg, 4 niveaux de stockage avec traverses, 12 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 500 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

**Cela s'adapte aussi ...**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213058 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm  |
| 216175 |  | caisse carton pliante pour palettes, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 1040 x 620 x 510 mm, Pour colis jusqu'à 500 kg |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés  |
| 991754 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc   |