

C+P

acculaadkast

Serie 89 BASIC

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm, elektrische uitrusting: elektrisch opvanglegbord met 5 stekkerdozen van 230 V, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 228493



C+P Laadkast voor batterijen Serie 89 BASIC

met innovatieve elektrische lade

acculaadkast




- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm
- constructie van staal
- uitgerust met 3 laden, 1 elektrisch opvanglegbord, 3 legborden
- elektrische uitrusting: elektrisch opvanglegbord met 5 stekkerdozen van 230 V
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- onderbouw Kunststof glijders
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

- front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	voorzien van moffellak
type kast	acculaadkast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
hoogte	1950 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	930 mm	onderbouw	Glijder
diepte	500 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
kast uitrusting	3 laden, 1 elektrisch opvanglegbord, 3 legborden	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	4 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	70 kg	uittrekrails	telescooprail
laden aantal	3 stuks	uittrekbaar	100 %
draagvermogen uitgetrokken	50 kg	openingshoek deur	180 °
stekkerplaatsen aantal	5 stuks	greep	verzonken greep
aansluiting	geaarde stekker	WEEE-registratienummer	DE68052883
elektrische uitrusting	elektrisch opvanglegbord met 5 stekkerdozen van 230 V	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
materiaal	staal	merk volgens EAR-registers	C+P
oppervlak romp	voorzien van moffellak	gewicht	70,086892057 kg

Gerelateerde Producten

228525		schuimrubber mat, hoogte x breedte x diepte 3 x 750 x 435 mm, in zwart
228526		elektrisch legbord voor acculaadkast, breedte x diepte 930 x 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228527		geribbelde mat, breedte x diepte 930 x 500 mm, inclusief plakband