

PE-kiepbak

hoogte x lengte x breedte 925 x 1650 x 1145 mm, inhoud 0,75 m³, draagvermogen 250 kg, in rood, onderbouw wielen en vorkslaffen

Artikelnummer: 236056



PE-kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 925 x 1650 x 1145 mm
- hoogte stortkant 560 mm
- inhoud 0,75 m³
- draagvermogen 250 kg
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- schaarmechanisme tegen abrupt kantelen
- wanden gesloten
- van polyethyleen, vloeistofdicht
- in rood
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 150 mm
- afstand vorkslaffen 326 mm
- 2 wielen
- met polyamide-banden
- gewicht 85 kg

Technische details

baktype	kiepbak	kantelfunctie	handmatig
inhoud	0,75 m ³	uitvoering met kantelfunctie	schaarmechanisme tegen abrupt kantelen

hoogte	925 mm	onderbouw	wielen en vorkslaffen
lengte	1650 mm	hoogte vorkslaffen	60 mm
breedte	1145 mm	breedte vorkslaffen	150 mm
draagvermogen	250 kg	afstand vorkkokers	326 mm
hoogte stortkant	560 mm	kleur	rood
materiaal	polyethyleen	wielen aantal/soort	2 wielen
eigenschap materiaal	vloeistofdicht	banden	polyamide
wandconstructie	gesloten	gewicht	85 kg