

non-tissé universel


DuraSoak®

livraison sous forme de rouleau,
longueur x largeur 38000 x 360 mm,
capacité de charge 172 l par lot, en
fibres cellulose recyclées, sur-couche
et sous-couche en non-tissé stabilisé
obtenu par fusion soufflage

lot 2 rouleau(x)



Numéro d'article: 242390



non-tissé universel

- convient pour évite le déversement de liquides dangereux pour l'environnement dans le sol et les eaux
- pour liquides à base d'eau et d'hydrocarbures
- livraison sous forme de rouleau
- longueur x largeur 38000 x 360 mm
- tous 480 mm perforé
- capacité de charge 172 l par lot
- en fibres cellulose recyclées, sur-couche et sous-couche en non-tissé stabilisé obtenu par fusion soufflage
- 60 % matériau recyclé

Détails techniques

type de stockage de produits dan	admission de produits dangereux	longueur	38000 mm
admission de produits dangereux	non-tissé	longueur m	38 m

convient pour (application)	évite le déversement de liquides dangereux pour l'environnement dans le sol et les eaux	largeur	360 mm
fluide	acides, bases, huiles, réfrigérants et lubrifiants, solvants	nombre de couches	3 pièce
capacité charge/lot	172 l	Perforé	oui
confection	rouleau	intervalle de perforation	480 mm
matériau	fibres cellulose, non-tissé obtenu par fusion soufflage	coupe-feu	coupe-feu à l'état sec (classe A, certification ASTM E 84)
pourcentage matériau recyclé	60 %	Poids	10,6 kg
couleur	gris		