

Cascoo bokwiel

draagvermogen 250 kg, diameter 125 mm, naaf lengte 50 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van polyamide, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243555



bokwiel

- draagvermogen 250 kg
- diameter 125 mm
- naaf lengte 50 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met kogellager
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- velg van polyamide
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	250 kg	draadvangkappen	ja
banden	Polyurethaan	naaf lengte	50 mm
wiel-ø	125 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm

materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	kogellager	gewicht	0,65 kg