

## Bauer mini-bodemklepcontainer MSB 150

hoogte x lengte x breedte 625 x 600  
x 800 mm, inhoud 0,13 m<sup>3</sup>, met  
inrijbeugels, staalconstructie,  
vuurverzinkt

Artikelnummer: 254695



### mini-bodemklepcontainer

- geschikt voor het ruimtebesparend verzamelen, opslaan en transporteren van werkmaterialen of afval
- hoogte x lengte x breedte 625 x 600 x 800 mm
- inhoud 0,13 m<sup>3</sup>
- inrijhoogte x inrijbreedte 65 x 160 mm
- inrijbeugelafstand 175 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met inrijbeugels
- minimale tandlengte van 1100 mm vereist
- wanden gesloten
- legbord in-/uitklapbaar
- klappbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- 3-voudig stapelbaar
- beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep
- onderbouw steunvoet
- staalconstructie

- vuurverzinkt
- gewicht 70 kg

## Technische details

baktype	bodemklepcontainer	hoogte vorksloten	65 mm
geschikt voor (gebruik)	verzamelen, opslaan, transporteren	breedte vorksloten	160 mm
inhoud	0,13 m <sup>3</sup>	afstand vorkkokers	175 mm
hoogte	625 mm	tandlengte (min.)	1100 mm
lengte	600 mm	draaginstallatie	inrijbeugel
breedte	800 mm	veiligheidsuitrusting bak	beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en openen van de bodemklep
materiaal	staal	stapelbaar	ja
wandconstructie	gesloten	nestbaar	nee
vloerconstructie	in-/uitklapbaar	plafond	nee
vloer functie	klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten	oppervlak	vuurverzinkt
onderrijdbaar	ja	kleur uitvoering	vuurverzinkt
onderbouw	steunvoet	gewicht	70 kg
onderrijdhoogte	100 mm		

## Gerelateerde Producten

254710



centreerwand, voor mini-bodemklepcontainer 0,13 m<sup>3</sup>, van plaatstaal, hoogte x breedte x diepte 200 x 45 x 470 mm