

## Kappes

### perfolplaat

ErgoPlus® RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

hoogte x breedte x diepte 1680 x 670 x 650 mm, 1 x geperforeerde plaat, blad hoogte x breedte 570 x 570 mm, blad met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front in RAL5010 gentiaanblauw, uitgerust met: 1 legbord B 650 x D 400 mm, 1 kast met openslaande deuren H 400 x B 570 x D 400 mm, infolijst blanco



Artikelnummer: 520108



## Kappes Station stawerkplek ErgoPlus® RasterPlan®

### Variabel gebruik dankzij de modulaire opbouw





perfolplaat

- hoogte x breedte x diepte 1680 x 670 x 650 mm
- 1 x geperforeerde plaat
- blad hoogte x breedte 570 x 570 mm
- blad met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front in RAL5010 gentiaanblauw
- uitgerust met: 1 legbord B 650 x D 400 mm, 1 kast met openslaande deuren H 400 x B 570 x D 400 mm, infolijst blanco

## Technische details

gereedschapsvoorbereiding	stawerkplek	oppervlak plaat	kunststof coating
type plaat	perfoplaat	kleur plaat	gentiaanblauw // RAL5010
hoogte	1680 mm	oppervlak front	kunststof coating
hoogte plaat	570 mm	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	670 mm	materiaal onderstel	staal
breedte plaat	570 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	650 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
geperforeerde platen aantal	1 stuks	uitrusting	1 legbord B 650 x D 400 mm, 1 kast met openslaande deuren H 400 x B 570 x D 400 mm, infolijst blanco
verrijdbaar	nee	gewicht	62,54 kg

## Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood