

## Bauer vorkverlenging

hoogte x lengte x breedte 48 x 1800 x 106 mm, voor tanddoorsnede  
 hoogte x breedte 40 x 80 mm,  
 onderzijde open, van staal gelakt in  
 RAL7021 zwartgrijs



Artikelnummer: 531839



## Bauer Vorkverlenging

vorkverlenging




- hoogte x lengte x breedte 48 x 1800 x 106 mm
- voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm
- Met afglijdbeveiliging
- onderzijde open
- van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs



### Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hoogte tanddoorsnede	40 mm
hijswerktuigtype	lastopname	breedte tanddoorsnede	80 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	materiaal	staal
stapelaar- aanbouwapparaat	vorkverlenging	oppervlak	gelakt
hoogte	48 mm	kleur	zwartgrijs // RAL7021
lengte	1800 mm	kleur uitvoering	zwartgrijs // RAL7021
breedte	106 mm	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging
uitvoering	onderzijde open	gewicht	43 kg

## Dit past ook bij ...

510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
670524		sjorband, spanband eindelijk met zelfborgende ratelhendel, trekkracht 5 t , lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje