

## BS-ROLLEN

### wiel

draagvermogen 350 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 280 x 70 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 714109



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Wiel

wiel

- draagvermogen 350 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 280 x 70 mm
- naaf lengte x Ø 84 x 25 mm
- naaf met rollager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen

## Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transporttoestelwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	wiel	naaflengte	84 mm
draagvermogen	350 kg	naafboorgat	25 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	70 mm
wiel-Ø	280 mm	loopvlak eigenschap	niet-strepend
materiaal velg	plaatstaal	oppervlak velg	verzinkt
wiellager	rollager	gewicht	5,2 kg

geschikt voor vloertype glad/effen, ruw/effen

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken