bac gerbable norme Europe

Basic

hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein

Mindestbestellmenge = 2 pièce

Numéro d'article: 762906









Bac gerbable norme Europe Basic

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées coquilles
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de récipient bacs gerbables

norme européenne	oui	fond renforcé par	rainures de renfort
capacité	10 I	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur	120 mm	convient pour aliments	oui
longueur	400 mm	considération comme matière dang	
largeur	300 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	dispositif de support	poignées coquilles
gerbable	oui	couleur	gris
emboîtable	non	garantie	5 années
pliable	non	Poids	1 kg
structure de cloison	plein		

Accessoires			
757305	Parkers	Pince pour mémos, pour bac gerbable, en acier inoxydable	
762983		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm	
762994	1	couvercle à charnière, en polyéthylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm	
763002		Clips de fermeture, pour bac gerbable norme Europe	

Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique