

## réceptif grand volume

hauteur x longueur x largeur 760 x 1000 x 1200 mm, capacité 610 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 951782

## Bac grande capacité

### Châssis avec 4 roulettes pivotantes

réceptif grand volume

- Convient pour entrepôts frigorifiques
- hauteur x longueur x largeur 760 x 1000 x 1200 mm
- capacité 610 l
- force 450 kg
- Ø de roue 160 mm
- en polyéthylène en gris
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- 4 roulettes pivotantes
- bandage caoutchouc plein
- Avec passage de perçage pour robinet
- Transportable avec engins de levage
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C

## Détails techniques

type de réceptif	réceptif grand volume	gerbable	oui
convient pour (secteurs)	entrepôts frigorifiques	pliable	non
norme européenne	non	possibilité de passage au-dessous	oui
capacité	610 l	soubassement	4 roulettes pivotantes
hauteur	760 mm	Ø de roue	160 mm

longueur	1000 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur	1200 mm	Expiration	Avec passage de perçage pour robinet
matériau	polyéthylène	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	convient pour aliments	oui
structure de cloison	fermé	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
décoration murale	nervures de renfort	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	plein	couleur	gris
fonction récipient	Transportable avec engins de levage	Poids	44 kg
charge	450 kg		

## Accessoires

142592



Robinet, pour récipient grand volume, raccordement 3/4"

## Cela s'adapte aussi ...

240194



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières

529930



escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium